

Rökskåp Bastramat 850/851 UF/TF/RR/FR



Bastramat 850/851 är ett allround rökskåp för producent med liten till medelstor livsmedelsproduktion.

Rökskåpet lämpar sig för kött, fisk, fågel mm.

Detta rökskåp är kompakt, utrymmesparande och helautomatiskt.

Vårt träflis-, sågspån-, friktionsrök- eller patenterad rökkondensatmetoder kan användas för behandling och bearbetning av kött, korv, fjäderfä, fisk och ost. De olika typerna av rök kan kombineras och där är ett val mellan kompakta rökgeneratorer i dörr (851) eller separata rökgeneratorer (850).

UF – Rökgenerator för spån

TF – Rökgenerator för flis

RR – Friktionrökgenerator

FR – BASTRA rökkondensatteknik

Snabba bearbetningstider, låga vikt förluster och jämn produktionen.

Standardutrustning

- Helautomatisk, elektriskt styrd rök- och luftventilsdrift.
- Exakt, elektronisk omgivnings- och kärntemperaturreglering.
- Mätning och styrning av psykrometrisk luftfuktighet
- Tryckluftsbefuktning för optimal fuktmättnad för anslutning till kundens kompressor.
- Tryckluftsrengöring för anslutning till kundens kompressor.
- Flerfasig luftcirkulation - stark, jämn och låg ljudnivå.
- Högkvalitativa rök- och avgasrör av rostfritt stål.
- Kammarens inre område i ångtvätt svetsad design, helt isolerad.
- Dubbelväggig dörr tätad med silikonprofil och med kraftiga beslag i rostfritt stål.
- Åtkomst på golvnivå.
- Pekskärmskontroll, BASTRAProfi500, monterad i kammarens framsida.

Specialutrustning

- Kylutrustning för anslutning till kundens kylsystem.
- En 3:e lufthastighet för mogning, steglöst ställbar.
- Inbyggd dusch för avkylning.
- Automatisk dörröppnare.
- Horisontell eller vertikal luftcirkulation för produkter som läggs platt på galler.
- Glasdörr och belysning.
- Katalytisk renare för frånluften.
- Kombination av rökgenereringssystem som erbjuds.
- Inspektionsfönster.

Styrustrustning

- 7" TFT-färgmonitor med pekskärm.
- Enkel hantering.
- 99 program med 20 steg vardera.
- Ändring av språk i displayen.
- Avstängningsfunktion (slutet av steget) relaterat till tid, när kärntemperaturen överskrider, när fuktighetsnivån ej längre är uppnådd (torkning), FC-värde eller kylning (kärntemperaturen ej längre är uppnådd).
- Stegen kan kopieras och raderas.
- Lösenordsskyddade inställningar.
- Inmatning av sats-/batchnummer.
- Användarrättigheter för administratörer.
- Gränssnitt: LAN (RJ45), USB seriell port för anslutning till en dator.
- PC-gränssnitt för visualiseringsprogrammet BASTRAProfi.net.

Modell	B 850 FR och UF/TF (extern)
Volym användbart utrymme	1000 liter
Bredd	1220 mm
Djup (utan dörr)	845 mm
Djup (inkl. dörr)	925 mm
Höjd	2170 mm
Erforderlig takhöjd	2350 mm
Erforderlig dörrbredd	940 mm
Ansluten effekt	15,55 kW
Ansluten effekt inkl. rökgenerator:	
FR	15,55 kW
UF	16,53 kW
TF	16,98 kW
Försäkring vid 400V 3-N	35 A

Modell	B 851 TF (inbyggd i dörr)
Volym användbart utrymme	1000 liter
Bredd	1220 mm
Djup (utan dörr)	845 mm
Djup (inkl. dörr)	1060 mm
Höjd	2170 mm
Erforderlig takhöjd	2350 mm
Erforderlig dörrbredd	1075 mm
Ansluten effekt	16,05 kW
Försäkring vid 400V 3-N	35 A

Modell	B 851 GS/UF (inbyggd i dörr)
Volym användbart utrymme	1000 liter
Bredd	1220 mm
Djup (utan dörr)	845 mm
Djup (inkl. dörr)	1245 mm
Höjd	2170 mm
Erforderlig takhöjd	2500 mm
Erforderlig dörrbredd	1240 mm
Ansluten effekt	16,38 kW
Försäkring vid 400V 3-N	35 A

Modell	B 851 RR (inbyggd i dörr)
Volym användbart utrymme	1000 liter
Bredd	1220 mm
Djup (utan dörr)	845 mm
Djup (inkl. dörr)	1185 mm
Höjd	2170 mm
Erforderlig takhöjd	2500 mm
Erforderlig dörrbredd	1195 mm
Ansluten effekt	21,05 kW
Försäkring vid 400V 3-N	50 A